


Bettkantensensor

Zuverlässige Aufstehüberwachung direkt am Bett

Der Bettkantensensor wurde speziell für die Anwendung in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen, psychiatrischen Einrichtungen, im Rahmen des betreuten Wohnens und für den Einsatz im privaten Zuhause entwickelt.

Die Pflege und Betreuung von dementen und sturzgefährdeten Personen stellt für das Pflegepersonal eine spezielle Herausforderung dar.

Der Bettkantensensor hilft mit , diesen Aufwand beträchtlich zu minimieren. Das Betreuungspersonal hat die Sicherheit sofort informiert zu werden, wenn die zu betreuende Person das Bett zu verlassen versucht.



Nutzen für das Betreuungspersonal und die zu betreuende Person:

Während herkömmliche Systeme erst informieren, wenn der Bewohner / Patient das Bett schon verlassen hat, informiert Sie der Bettkantensensor weit früher. Das Sturzrisiko vermindert sich erheblich.

Das Pflegepersonal hat die Gewissheit, rechtzeitig informiert zu werden, wenn ein Bewohner / Patient das Bett verlassen möchte. Dies macht nächtliche Kontrollgänge unnötig und gibt dem Personal Zeit, um andere Aufgaben zu erledigen.

Dieser Bettkantensensor ist ein Schweizer Produkt und wird in der Schweiz hergestellt. Die hohe Qualität von Material und Verarbeitung garantieren für eine lange Nutzungsdauer und Wartungsfreiheit.

Vorteile:

- Meldung bevor der Patient/Bewohner die Füße auf dem Boden hat.
- Frühzeitige Meldung an das Pflegepersonal
- Wartungsfrei
- Einfachste Installation

Technische Daten:

Installation:	unter der Matraze
Frequenz	868,30 MHz
Reichweite	ca. 100m im Freien, ca. 30 m im Gebäude
Gewichte	4.5 kg
Schutzart	Inkontinenzschutz, Waschbar bis 95°, nicht tumblern
Abmessung	800 x 15 x 30 mm (BxLxH), Boden 800 x 250 x 13 mm (BxLxH), Front
Auslösegewicht:	7.0kg

